

Macho de rosca para máquina Forma B extra comprido, sem revestimento, M: M12



Dados do pedido

Número do pedido	131760 M12
GTIN	4045197070289
Classe de artigo	11H

Descrição

Modelo:**Com entrada em espiral.****Com haste extra comprida.**≤ M10: Haste **conforme DIN 371;**≥ M12: Haste **conforme DIN 376.****Vantagem:**Muito adequada **para corte de roscas em locais de difícil acesso.**

Descrição técnica

Ø do furo central	10,2 mm
Número de arestas de corte Z	3
Passo de rosca	1,75 mm
Ø da rosca	12 mm
Número de sulcos de aparas	3
Norma	Norma de fábrica
Ø haste D _s	9 mm
Comprimento total L	180 mm
Quadrado da haste □	7 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E

Profundidade de rosca	36 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M12
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		