


Escareador cônico de precisão 90°, sem revestimento, Ø exterior Dc: 15mm**Dados do pedido**

Número do pedido	150378 15
GTIN	4045197086365
Classe de artigo	11M

Descrição**Modelo:**

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo.

Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

Fresa cônica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.

Descrição técnica

Ø mínimo do rebaixador para furo a partir de	3,2 mm
Ø exterior	15 mm
Tolerância da haste	h9
Avanço f em INOX < 900 N/mm ²	0,12 mm/U
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M8
Ø do furo prévio	3,2 mm
Ø haste D _s	10 mm
Comprimento total L	60 mm
Número de arestas de corte Z	3
Revestimento	sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 335 C

Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		