

Escareador cônico MDI 90°, sem revestimento, Ø exterior Dc: 10,4mm**Dados do pedido**

Número do pedido	150386 10,4
GTIN	4045197086617
Classe de artigo	11M

Descrição**Modelo:**

Construção muito estável, geometria especial de múltiplas arestas para **trabalhos muito exigentes**. Para **rebaixar e rebarbar sem trepidação**. Para **materiais que são difíceis de maquinar**. Cabeça de metal duro integral soldada na haste.

Também adequada para Hardox 500.

Instrução:

Durante a utilização, é essencial que as condições sejam estáveis!

Descrição técnica

Ø exterior	10,4 mm
Avanço f em aço < 60 HRC	0,04 mm/U
Ø mínimo do rebaixador para furo a partir de	4 mm
Ø do furo prévio	4 mm
Tolerância da haste	h9
Ø haste D _s	8 mm
Comprimento total L	46 mm
Número de arestas de corte Z	4
Revestimento	sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Óleo de corte	VHM

Norma	Norma de fábrica
Tipo	H
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Anel colorido	vermelho
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
TOOLOX 33	adequado		
TOOLOX 44	adequado		
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
Grafite, GFK, CFK	adequado		
máximo a molhado	adequado		
Ar	adequado		