

**Compressor de oficina, Tipo: 300/30W****Dados do pedido**

Número do pedido	079841 300/30W
GTIN	2050001676559
Classe de artigo	03R

Descrição**Modelo:**

Válvulas anticorrosão, arrefecimento de alta eficiência, componentes de transmissão de potência sem manutenção, recipiente resistente à corrosão; pelo menos 10 anos de garantia de disponibilidade de peças sobresselentes. Eficiência elevada para reduzir os custos operacionais. "Compressor de estaleiro de construção", protegido a toda a volta com quadro de aço, para uma necessidade de ar reduzida a média.

Material fornecido:

Inclui redutor da pressão de filtro com manómetro, acoplamento de segurança.

Instrução:

Outros compressores de artesanato disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Consumo energético	1,5 kW
potência de enchimento máxima	215 l/min
Peso	43 kg
Designação do fabricante	300/30W
Comprimento	770 mm
Volume do recipiente sob pressão	30 l

potência de sucção máxima	300 l/min
Largura	510 mm
Tensão de rede	230 V
Altura	450 mm
pressão máxima (ar)	10 bar
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Tipo de produto	Compressor