

Escareador cónico MDI 60°, sem revestimento, Ø exterior Dc: 8mm**Dados do pedido**

Número do pedido	150855 8
GTIN	4045197087331
Classe de artigo	11M

Descrição**Modelo:**

Construção muito estável, geometria especial para trabalhos muito exigentes para rebaixar e rebarbar sem trepidação.

Óleo de corte:

Tam. 8 – a partir de MDI.

Tam. 10–25 – Cabeça MDI soldada na haste. Modelo semelhante a DIN 344-C.

Descrição técnica

Ø exterior	8 mm
Tolerância da haste	h9
Avanço f em INOX < 900 N/mm ²	0,1 mm/U
Ø mínimo do rebaixador para furo a partir de	2 mm
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento total L	50 mm
Número de arestas de corte Z	3
Revestimento	sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cónico	60 grau
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Haste	Haste cilíndrica com h9

Refrigeração interior	não
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		