

Macho de roscar para máquina Forma B, vaporizado, M: M24



Dados do pedido

Número do pedido	132150 M24
GTIN	4045197071231
Classe de artigo	11H

Descrição

Modelo:

Forma particularmente estável.

Peça guia com ranhuras de lubrificação, mas sem sulcos de aparas. **Corte inicial de forma B, com forte entrada em espiral.** Tam. M2,6 com perfil DIN antigo.

Vantagem:

Auto-orientação ideal e **sem repassar** durante o retorno.

Descrição técnica

Número de sulcos de aparas	3
Ø do furo central	21 mm
Passo de rosca	3 mm
Ø da rosca	24 mm
Número de arestas de corte Z	3
Norma	DIN 376
Ø haste D _s	18 mm
Comprimento total L	160 mm
Quadrado da haste □	14,5 mm
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Óleo de corte	HSS E
Profundidade de rosca	72 mm
Tipo de rosca	M

Tamanho da rosca	M24
Revestimento	vaporizado
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Brocas de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		