



Dados do pedido

Número do pedido	278036 3
GTIN	4062406381813
Classe de artigo	22D

Descrição

Indicado para:

Suporte n.º 278005 e 278015 – 278056.

Descrição técnica

Avanço f	0,07 - 0,2 mm/U
Largura de incisão w	3 mm
Óleo de corte	HM
Tolerância da largura de incisão w	±0,04 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Aplicação principal	P
Aplicação secundária	M
Condição de corte	contínuo
Tipo	HBG25
Número de trocas/cortes	1

Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		