

Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E 6GX, TiAlN, M: M2



Dados do pedido

Número do pedido	139142 M2
GTIN	4045197446626
Classe de artigo	12H

Descrição

Modelo:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12).

Classe de tolerância: ISO 3X/6GX = **Sobremedida de 0,02 – 0,04 mm.**

Utilização:

Para peças de trabalho que são fornecidas com uma **camada de proteção galvanizada** ou que encolhem ligeiramente com o endurecimento.

Descrição técnica

Ø da rosca	2 mm
Passo de rosca	0,4 mm
Número de sulcos de aparas	3
Número de arestas de corte Z	3
Ø haste D _s	2,8 mm
Quadrado da haste □	2,1 mm
Comprimento total L	45 mm
Valor de referência do Ø do furo roscado	1,85 mm
Classe de tolerância	ISO 3X 6GX
Profundidade de rosca	3 mm
Tamanho da rosca	M2
Revestimento	TiAlN

Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 2174
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 1,5×D com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 1,5×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Macho laminador de roscas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		