

**Płytki skrawająca KOMET®, P25M, Nazwa: 14-6603****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216700 14-6603
GTIN	4047109073104
Klasa artykułu	24T

**Opis****Wykonanie:**

Z rowkami wiórowymi na obwodzie. Z dodatkowym skosem w celu lepszej swobody skrawania. Kąt przyłożenia 15°.

**Pasuje do :**

frezów do pogłębiania nr 216600 i 216620.

promień naroża: 0,4 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: TOHX 090204 EN

**Opis techniczny**

Nazwa	14-6603
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 090204 EN
promień naroża	0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	4 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
liczba wymian/ostrzy	3

Gatunek	P25M
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania