

**Płytki skrawająca KOMET®, BK8425, Nazwa: 14-6603****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216770 14-6603
GTIN	4047109180086
Klasa artykułu	24T

Opis**Wykonanie:**

Z rowkami wiórowymi na obwodzie. Z dodatkowym skosem w celu lepszej swobody skrawania. Kąt przyłożenia 15°.

Pasuje do :

frezów do pogłębiania nr 216600 i 216620.

promień naroża: 0,4 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: TOHX 090204 EN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 090204 EN
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	1
Gatunek	BK8425
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	250 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	250 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	120 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	150 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		