

**Macho de roscar para máquina de metal duro, sem revestimento, M: M5****Dados do pedido**

Número do pedido	132570 M5
GTIN	4045197072016
Classe de artigo	11H

**Descrição****Modelo:****Muito estável, com corte inicial curto (2 – 3 passos). Versão de MDI.****Vantagem:****Auto-orientação ideal.****Descrição técnica**

Ø da rosca	5 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ø do furo central	4,2 mm
Número de sulcos de aparas	4
Passo de rosca	0,8 mm
Norma	DIN 371
Ø haste D <sub>s</sub>	6 mm
Comprimento total L	70 mm
Quadrado da haste □	4,9 mm
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Óleo de corte	HM
Profundidade de rosca	15 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M5

Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h6
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	branco
Tipo de produto	Brocas de rosca

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		