



### escareador plano sem pino, Ø do rebaixador DC: 30



#### Dados do pedido

Número do pedido	156520 30
GTIN	4045197088062
Classe de artigo	11M

#### Descrição

##### Versão:

Rebaixador com canal em espiral de múltiplas arestas com um orifício frontal para o alojamento de diversos pinos-guia. Montagem do pino no rebaixador através de parafuso.

##### Utilização:

Graças aos pinos-guia intercambiáveis, pode ser utilizado **um** rebaixador **para várias** pré-perfurações de diferentes tamanhos.

##### Nota:

As medidas dizem respeito aos parafusos DIN 912, 6912, 7984 e ISO 1207. Com o respetivo pino-guia, um rebaixador também pode ser usado para outros tamanhos de parafusos ou para escareamentos escalonados.

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver **n.º 343000-343530**.

#### Descrição técnica

Ø do escareado	30 mm
para tamanho de parafuso	M18
Avanço f em aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/U
Ø do furo a	8 mm
Cone Morse MK	3
Comprimento total L	180 mm
Material de corte	HSS
Norma	DIN 375

## Ficha de dados

Haste	Cone Morse
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Rebaixador plano

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	Código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		