

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	130460 M2
GTIN	4062406397968
Classe de artigo	11G

Descrição

Modelo:

Jogo de 3 peças **composto por pré-cortador, cortador central e cortador de acabamento.**

Utilização:

Para roscas métricas à esquerda conforme DIN 13.

Descrição técnica

Profundidade de rosca	6 mm
Norma	DIN 352
Ø da rosca	2 mm
Ø do furo central	1,6 mm
Número de arestas de corte Z	2
Tipo de rosca	M-LH
Número de sulcos de aparas	2
Comprimento total L	36 mm
Passo de rosca	0,4 mm
Ø haste D _s	2,8 mm
Óleo de corte	HSS
Quadrado da haste □	2,1 mm

Tamanho da rosca	M2
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	D
Forma de corte	A
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar manual
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

