

**Oprawki Weldon, PSC-50 krótkie, Ø mocowania D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308501 20
GTIN	4045197703385
Klasa artykułu	31C

Opis**Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!)
- obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytty wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodząca nr 309885, klucz nasadowy nr 309893.

wskazówka:

Pasująca redukcja z PSC 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 318892.

Pasujące tuleje redukcyjne z SK 40 lub HSK 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 301275 i nr 306975.

Pasujące tuleje redukcyjne z SK 50 lub HSK 100 na PSC 63 lub PSC 80 nr 301276 i nr 306976.

Pasujące przedłużki pod nr 318894, nr 318895 i nr 318896.

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne: tak

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HPC

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

Ø zewn. D: 52 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	60 mm
Ø mocowania D ₁	20 mm
Ø zewn. D	52 mm
uchwyt	PSC-50 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC

Akcesoria

Przedłużka PSC-50 / PSC-50 wymiar A 80 mm	318895 80
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 4	306975 4
Oprawki do chwytu PSC PSC wewnątrz 5	301275 5
Oprawki do chwytu PSC PSC wewnątrz 4	301275 4
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 5	306975 5
Redukcja PSC1 / PSC2 63/50	318892 63/50