

**CNMG 160612, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	250336 HB7020
GTIN	4045197711236
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Aplicação principal	P
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	1,5 - 8 mm
Raio do canto	1,2 mm
Quebra-aperas	SG
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 300 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 160612
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar