

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	088070 50
GTIN	4062406423599
Classe de artigo	01K

Descrição

Modelo:

Ao utilizar uniões como técnica de produção, duas ou mais peças são ligadas de forma coesa. Ao utilizar a cola, a superfície de união completa é usada para uma ligação firme. Permite uma elevada transmissão de força e cargas dinâmicas (alta resistência ao cisalhamento).

Tipo **6GP48**. Produto de endurecimento rápido resistente ao calor para fixação de preenchimentos de juntas cilíndricos. Para fixar camisas de cilindro em blocos de motor. Também adequado para montagem de rolamentos em fornos de aquecimento.

Instrução:

Limpar o material a processar antecipadamente com o produto de limpeza sem classificação n.º 088004.

Descrição técnica

Viscosidade dinâmica	400 - 700 mPas
indicado para área de utilização	Preenchimento de juntas
indicado para área de utilização	Vedação de roscas
ponto de inflamação	100 °C
Temperatura de armazenamento	5 - 23 °C

Cor	verde
medida máxima da folga	0,2 mm
Forma	líquido
Densidade	1,1 g/cm ³
Resistência funcional após	3 - 6 h
Quantidade de enchimento	50 ml
Classe de resistência	altamente resistente
Fixação natural após	5 - 15 min
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
binário de arranque mínimo	40 Nm
indicado para material	Metal
para tamanho de rosca M até	M20
Propriedades	fluorescente sob efeito de luz UV
Propriedades	de cura rápida
Temperatura da área de aplicação	-55 - 180 °C
Base química	Metacrilato
Sustentabilidade	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Tipo de produto	Produto para preenchimento de folga