

Escareador cónico de precisão, comprida 90°, sem revestimento, Ø exterior Dc: 31mm



Dados do pedido

Número do pedido	150371 31
GTIN	4045197710765
Classe de artigo	11M

Descrição

Modelo:

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo. Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

Fresa cónica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C **com haste cilíndrica comprida**.

Descrição técnica

Tolerância da haste	h9
Ø do furo prévio	4,2 mm
Ø exterior	31 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm ²	0,2 mm/U
Ø mínimo do rebaixador para furo a partir de	4,2 mm
para parafusos escareados DIN 7991	M16
Ø haste D _s	12 mm
Comprimento total L	140 mm
Número de arestas de corte Z	3
Revestimento	sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	Norma de fábrica
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		