

CNMM 160612, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	250458 HB7020
GTIN	4045197711267
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 300 m/min
Quebra-aperas	SR
Avanço f	0,4 - 1,2 mm/U
Profundidade de corte a_p	2 - 10 mm
Aplicação principal	P
Raio do canto	1,2 mm
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMM 160612
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar