


HOLEX**Mandril de corte de roscas, ER-Synchro, Haste -Ø 25 mm, para tamanho de pinças de aperto ER: 25****Dados do pedido**

Número do pedido	338198 25
GTIN	4062406522612
Classe de artigo	32P

Descrição**Modelo:**

- Com compensação mínima de comprimento (MLA), através de elemento amortecedor.
- Fornecimento de refrigerante interno até 50 bar.
- Aumento da vida útil da broca de roscar/macho laminador.

Utilização:

- Em centros de processamento com fusos síncronos.
- Para compensar as diferenças de passo broca de roscar– fuso síncrono.
- Para compensar as tolerâncias de passo das brocas de roscar.

Acessórios especiais:

Pinças de aperto para broca de roscar ER n.º 309399 e 309447.

Instrução:

Não desengordurar o mandril de corte de roscas síncrono.

Descrição técnica

Compensação de comprimento pressão	0,5 mm
Área de corte da rosca	M6 – M20
Compensação de comprimento tração	0,5 mm
Ø exterior D	45 mm
Ø interior D ₁	42 mm
Projeção medida A	110 mm

Alojamento	Haste -Ø 25 mm
Norma de alojamento	DIN 1835 B, E
Refrigeração interior	sim, com 50 bar máx.
Tipo de produto	Mandril de corte de roscas