

**SNMG 120412, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	251326 HB7020
GTIN	4045197711328
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Aplicação principal	P
Quebra-aperas	SG
Avanço f	0,25 - 0,8 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	1,5 - 9 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	1,2 mm
Tipo	HB7020
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 300 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120412
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar