


WNMG 080408, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	252208 HB7020
GTIN	4045197711335
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Profundidade de corte a_p	1,5 - 6 mm
Raio do canto	0,8 mm
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 300 m/min
Quebra-aparas	SG
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080408
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear