

KNUX 160410R, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	251036 HB7020
GTIN	4045197711168
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	1 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aperas	2,2 mm
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Quebra-aperas	SM
Aplicação principal	P
Tipo	HB7020
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	2
Código ISO da pastilha de corte reversível	KNUX 160410R
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar

