

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento TCMT 110202, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	260950 HB7020
GTIN	4045197710857
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 400 m/min
Aplicação principal	P
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
#Raio do canto	0,2 mm
Quebra-aparas	SS
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TCMT 110202
Número de trocas/cortes	3

Ficha de dados

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear