

**VNMG 160408, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	251804 HB7020
GTIN	4045197717047
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 350 m/min
Aplicação principal	P
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,8 mm
Quebra-aperas	SM
Avanço f	0,1 - 0,5 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160408
Número de trocas/cortes	4

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar