

**Escareador cônico de precisão 90°, sem revestimento, Ø exterior Dc: 6,3mm****Dados do pedido**

Número do pedido	150152 6,3
GTIN	4045197716903
Classe de artigo	11M

**Descrição****Modelo:**

**Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte**, retificados radialmente em relevo.

Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

Fresa cônica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.

Haste **também tem 3 superfícies de aperto** para utilização em mandril com 3 mordentes.

**Utilização:**

Fresa cônica de precisão para escareamento cônico sem trepidação.

**Descrição técnica**

Ø exterior	6,3 mm
Ø mínimo do rebaixador para furo a partir de	1,5 mm
para parafusos escareados DIN 7991	M3
Tolerância da haste	h9
Avanço f em aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/U
Ø haste D <sub>s</sub>	5 mm
Comprimento total L	45 mm
Número de arestas de corte Z	3
Revestimento	sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	DIN 335 C
Haste	Haste com três faces tensoras com h9
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	27	P
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		