


WNMG 080412, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	252210 HB7020
GTIN	4045197717139
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	1,2 mm
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 300 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	1,5 - 6 mm
Quebra-aparas	SG
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080412
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear