

REGO-FIX▲

Inserto roscado para pinça de aperto ER proteção antiextração secuRgrip, para Ø de fixação d: 10mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	309426 10
GTIN	2050002050099
Classe de artigo	33B

Descrição**Modelo:**

As pinças de aperto com secuRgrip® têm um contorno tipo rosca no furo de aperto. Ao inserir o inserto roscado na superfície HB retificada (Weldon) da fresa, a combinação de fresa + inserto roscado pode ser aparafusada na pinça, evitando que a ferramenta seja puxada para fora. Inserto roscado de metal, revestido a TiN.

Descrição:

Ao maquinar peças de trabalho dispendiosas, só tem uma oportunidade de o fazer corretamente. As mudanças de comprimento devido à extração da ferramenta podem levar a danos graves na peça. As pinças de aperto ER-secuRgrip oferecem a máxima segurança de extração durante a fresagem.

Vantagem:

- **Trabalho processualmente seguro – 100% de proteção contra extração das ferramentas.**
- **Vida útil mais longa da ferramenta.**
- **Efeito de amortecimento de vibrações da pinça de aperto.**
- **Flexibilidade total através do sistema de pinças ER.**
- **Manipulação fácil de usar – nenhuma modificação no mandril da pinça é necessária.**

Utilização:

O sistema secuRgrip® transforma um mandril de pinça de aperto comum num mandril com proteção contra extração, mantendo as vantagens do sistema de pinças de aperto ER flexível.

Indicado para:

Pinça de aperto ER secuRgrip® n.º 309422 e 309423.

Instrução:

Fixa apenas o diâmetro nominal. Certifique-se de que está corretamente assente no encaixe da pinça: Quando utilizado em mandris ultracurtos, por exemplo, pode ser necessário remover o disco de compensação de comprimento na parte inferior da pinça de aperto.

Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	10 mm
Norma	ISO 15488-B
Concentricidade	$\leq 5 \mu\text{m}$
Tipo	com proteção antiextração
Tipo de produto	Pinça de aperto