

Garant**Fresa de chanfrar de MDI 60°, sem revestimento, Ø e8 DC: 3****Dados do pedido**

Número do pedido	208068 3
GTIN	4062406538149
Classe de artigo	11X

Descrição**Versão:****Tolerância:** Ângulo da ponta $\pm 1^\circ$.**Utilização:**

- Rebaixamento
- Chanfradura

Descrição técnica

Ângulo do chanfro de canto	30 grau
Número de dentes Z	2
Haste	DIN 6535 HB com h6
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento da lâmina L _c	8 mm
Fresagem de chanfros	30 grau
Comprimento total L	57 mm
Avanço f _z para corte de bordas em aço < 900 N/mm ²	0,01 mm
Ø das lâminas D _c	3 mm
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N

Ficha de dados

Tolerância de Ø nominal	e8
Ângulo espiral	30 grau
Largura de corte a_e na operação de fresagem	0,5×D ao reborder
Ângulo da ponta do escareador cônico	60 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/208068-3>