

**Pastilha de corte reversível por torneamento VCGW 050101, CBN (5°/7°),
Modelo das arestas de corte: G****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 265470 G |
| GTIN | 4062406561116 |
| Classe de artigo | 21H |

Descrição**Versão:**

Equipamento de 2 arestas de corte.

Descrição técnica

| | |
|---|------------------|
| Código ISO da pastilha de corte reversível | VCGW 050101 |
| Profundidade de corte a_p | 0,03 - 0,12 mm |
| Óleo de corte | CBN |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 120 - 160 m/min |
| Avanço f | 0,04 - 0,12 mm/U |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento |
| Condição de corte | contínuo |
| Tipo | BU7220 |
| Raio do canto | 0,1 mm |

| | |
|-----------------------------|---|
| Modelo das arestas de corte | G |
| Número de trocas/cortes | 2 |
| Atributo do nome do produto | BU7220 |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | Código ISO |
|--------------|----------------|-------|------------|
| Aço < 55 HRC | adequado | | |
| Aço < 60 HRC | adequado | | |
| Aço < 67 HRC | adequado | | |
| contínuo | adequado | | |
| irregular | adequado | | |
| interrompido | adequado | | |
| seco | adequado | | |