

Serra de sabre, Tipo: SSPE1500X



Dados do pedido

Número do pedido	078224 SSPE1500X
GTIN	4002395241699
Classe de artigo	03M

Descrição

Modelo:

Serra de sabre universal Milwaukee de 1500 W potente e robusta com carcaça da transmissão de metal.

- **Sistema de troca rápida de folha de serra sem ferramentas FIXTEC.**
- **Elevação do pêndulo com eletrónica de quantidade de cursos que pode ser desligada.**
- **Sistema antivibração AVS e transmissão oscilante patenteada para a máxima suavidade.**
- **Sistema de proteção contra contragolpes para proteger a transmissão de contragolpes da peça de trabalho.**

Material fornecido:

Inclui mala de transporte, folha de serra.

Instrução:

Para folhas de serra de sabre, ver a partir do n.º 588600.

Descrição técnica

Comprimento do curso	32 mm
Consumo energético	1500 W
Peso	4 kg
Número de cursos	0 - 2800 r,p,m,
Designação do fabricante	SSPE1500X
Particularidade	FIXTEC / AVS
vibração máxima conforme EN	15,2 m/s ²

embalagem	Mala de transporte
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Serra

Acessórios

Conjunto de lâminas de serra de sabre Designação 922EHM	588600 922EHM
Conjunto de lâminas de serra de sabre Designação 922BF	588600 922BF
Conjunto de lâminas de serra de sabre Designação 1122BF	588600 1122BF
Conjunto de lâminas de serra de sabre Designação 922EF	588600 922EF
Conjunto de lâminas de serra de sabre Designação 1122EF	588600 1122EF
Conjunto de lâminas de serra de sabre Designação 1155CHM	588600 1155CHM