



Dados do pedido

Número do pedido	073960 M12RCDAB
GTIN	4058546325107
Classe de artigo	03L

Descrição

Modelo:

Rádio de estaleiro de obras robusto, à prova de salpicos de água (IP54) para o funcionamento com a rede elétrica e com bateria. Rádio sem fio/ligado à eletricidade com função de carregamento. DAB+, sintonizador AM e FM.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de alimentação, 2 pilhas de reserva, cabo de ligação AUX, sem baterias.

Descrição técnica

Número de baterias incluídas	0
Faixa de frequência	Frequência de rádio AM
Faixa de frequência	Frequência de rádio FM
Faixa de frequência	Frequência de rádio DAB
Altura	386 mm

Largura	155 mm
Comprimento	523 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Alimentação de energia	A energia elétrica
Peso	1,9 kg
Designação do fabricante	M12RCDAB+-0
Tensão da bateria	12 V
Tipo de proteção IP	IP 54
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo de produto	Rádio

Acessórios

Carregador de bateria Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Sistema de lítio M18B5 Tipo de bateria MB18	073816 MB18
Carregador de bateria Tipo M1218C	073840 M1218C