

**Minifresa HSS-Co8, sem revestimento, Ø e8 DC: 8mm****Dados do pedido**

Número do pedido	191360 8
GTIN	4045197102157
Classe de artigo	12W

**Descrição****Modelo:**

Geometria de arestas de corte frontais para imersão.

**Inclinação interna excêntrica.** Haste semelhante a DIN 1835 B com tolerância da haste h6.

Geometria universal das arestas. Pode ser usada em mandris de superfície e mandris de pinça de aperto como **fresa de furos oblongos e fresa com encabadouro. Alto desempenho de corte,** particularmente económica. Para fresar ranhuras de chaveta.

**Instrução:**

Poupe os custos de retificação repetida: é mais económico usar minifresas até ao limite de desgaste e depois deitá-las fora do que retificá-las.

**Descrição técnica**

Avanço $f_z$ para fresagem de ranhuras em aço $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,018 mm
Ø das lâminas $D_c$	8 mm
Número de dentes Z	3
Ø haste $D_s$	8 mm
Comprimento total L	43 mm
Comprimento da lâmina $L_c$	11 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	HB com h6
Tolerância de Ø nominal	e8
Ângulo espiral	30 grau

Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS Co 8
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		