


Conjunto de mordentes superiores escalonados 3 peças, para tipo de mandril: 165**Dados do pedido**

Número do pedido	313470 165
GTIN	2050001929624
Classe de artigo	33T

Descrição**Modelo:**

Ranhas **finamente fresadas** e dentado **retificado com precisão, brunidos**.

Temperado.

Utilização:

Para tensão externa e interna.

Material:

Produto de qualidade feito de 16MnCr5.

Indicado para:

Mandris de aperto automático da empresa Schunk, Röhmm e outros fabricantes de mandris de aperto automático.

Acessórios especiais:

Porcas deslizantes n.º 313505 – 313605.

Instrução:

Os mordentes superiores e escalonados, adquiridos posteriormente, devem ser retificados no mandril quanto à excentricidade radial e axial.

- Para adaptação ao mandril rotativo, comparar o dentado, a largura da ranhura (D) e a distância entre furos (a, b).
- Mordentes superiores feitos de alumínio, a pedido.

Descrição técnica

para tipo de mandril	165 mm
Distância entre furos a	18 mm
Altura H	49 mm

Largura da ranhura D	17 mm
Largura B	40 mm
Comprimento L	72,5 mm
Distância entre furos b	19 mm
Tipo de produto	Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico