


Minifresa HSS-Co8, sem revestimento, Ø e8 DC: 4,5

Dados do pedido

Número do pedido	191400 4,5
GTIN	4045197102508
Classe de artigo	12W

Descrição
Versão:

Geometria de arestas de corte frontais para imersão.

Inclinação interna excêntrica. Geometria universal das arestas. Haste semelhante a DIN 1835 B com tolerância da haste h6. Pode ser usada em mandris de superfície e mandris de pinça de aperto como **fresa de furos oblongos e fresa com encabadouro**. **Alto desempenho de corte**, particularmente económica. Para fresar ranhuras de chaveta.

Descrição técnica

Avanço f_z para fresagem de ranhuras em aço $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Número de dentes Z	3
Ø das lâminas D_c	4,5 mm
Ø haste D_s	6 mm
Comprimento total L	42 mm
Comprimento da lâmina L_c	11 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	HB com h6
Tolerância de Ø nominal	e8
Ângulo espiral	30 grau
Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Revestimento	sem revestimento

Material de corte	HSS Co 8
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		