

Garant**Par de luvas MASTER CUT C OIL, Tamanho das luvas: 12****Dados do pedido**

Número do pedido	094418 12
GTIN	4062406574185
Classe de artigo	01H

Descrição**Modelo:**

Justas e extremamente confortáveis graças à tecnologia de malha de calibre 18. Revestimento agradável em microespuma de nitrilo para uma sensibilidade tátil extremamente boa e um alto nível de destreza. Isto torna-a muito adequada para o manuseamento preciso de pequenas peças afiadas. Graças ao revestimento de nitrilo de 3/4 até acima das articulações dos dedos, é muito adequada mesmo em ambientes húmidos ou oleosos. Uma segunda camada de revestimento de nitrilo areado na palma da mão e nos dedos garante uma aderência particularmente segura. Com dobra reforçada do polegar para uma maior vida útil.

GARANT MASTER CUT C OIL. Luva de proteção contra corte muito flexível com nível de proteção contra corte C. Muito adequada para **ambientes de trabalho oleosos com perigo de corte elevado**, por exemplo em máquinas de corte.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Série	Master Cut
Propriedades das luvas	sem DMF
Propriedades das luvas	base do polegar reforçada
Tecnologia de tricotagem	18G
Vestuário standard	#Norma Oeko-Tex 100
EN 388	4X42C
material de suporte	HPPE
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	Revestimento de 3/4
âmbito	Multiusos
âmbito	Precisão
Cor	cinzento/preto
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	C
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte