

Garant**Fresa de gravar de MDI 60°, sem revestimento, Ø h6 DC: 3****Dados do pedido**

Número do pedido	208040 3
GTIN	4045197129055
Classe de artigo	11X

Descrição**Utilização:**

Para gravação de contornos.

Nota: f_z para $a_e = 1,0 \times D$ **Descrição técnica**

Avanço f_z em aço < 900 N/mm ²	0,01 mm
Ø das lâminas D_c	3 mm
Número de dentes Z	1
Ø haste D_s	3 mm
Comprimento da lâmina L_c	15 mm
Comprimento total L	50 mm
Haste	DIN 6535 HA com h6
Ângulo do chanfro de canto	60 grau
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	h6
Ângulo da ponta do escareador cônico	60 grau

Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1 100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		