

Conjunto de mordentes superiores escalonados 3 peças, para tipo de mandril: 315



Dados do pedido

Número do pedido	313770 315
GTIN	2050001929853
Classe de artigo	33T

Descrição

Modelo:

Ranhas **finamente fresadas** e dentado **retificado com precisão, brunidos**.

Temperado.

Utilização:

Para tensão externa e interna.

Material:

Produto de qualidade feito de 16MnCr5.

Indicado para:

Mandris de aperto automático da empresa Schunk, Röhme e outros fabricantes de mandris de aperto automático.

Acessórios especiais:

Porcas deslizantes n.º 313505 – 313605.

Instrução:

Os mordentes superiores e escalonados, adquiridos posteriormente, devem ser retificados no mandril quanto à excentricidade radial e axial.

- Para adaptação ao mandril rotativo, comparar o dentado, a largura da ranhura (D) e a distância entre furos (a, b).
- Mordentes superiores feitos de alumínio, a pedido.

Descrição técnica

para tipo de mandril	315 mm
Altura H	52 mm

Largura B	50 mm
Distância entre furos b	30 mm
Largura da ranhura D	21 mm
Distância entre furos a	20 mm
Comprimento L	104 mm
para rosca DIN 912	M16
Material	Aço 16MnCr5
adequado para o código de cor	Mandril de aperto automático e mordentes Schunk
Tipo de produto	Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico