

## Conjunto de mordentes de segmentos 3 peças Alumínio, para tipo de mandril: 210



### Dados do pedido

Número do pedido	313737 210
GTIN	2050001929747
Classe de artigo	33T

### Descrição

**Modelo:**

Ranhas **finamente fresadas** e dentado **retificado com precisão**.

**Utilização:**

Tensão abrangente, de baixa distorção.

**Indicado para:**

**Mandris de aperto automático** da empresa Schunk, Röhme e outros fabricantes de mandris de aperto automático.

**Acessórios especiais:**

Porcas deslizantes n.º 313505 – 313605.

**Instrução:**

- **Para adaptação ao mandril rotativo, comparar o dentado, a largura da ranhura (D) e a distância entre furos (a, b).**
- **Mordentes superiores feitos de alumínio, a pedido.**

### Descrição técnica

para tipo de mandril	210 mm
Distância entre furos b	25 mm
Altura H	80 mm
Largura da ranhura D	14 mm
Distância entre furos a	35 mm
Largura B	140 mm

Comprimento L	72,5 mm
adequado para o código de cor	Mandril de aperto automático e mordentes Schunk
Tipo de produto	Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânica