

## Pastilha de corte reversível por torneamento CNMM 1204XR, para maquinagem grossa, Tipo: PR015S



### Dados do pedido

Número do pedido	250488 PR015S
GTIN	4960664837748
Classe de artigo	25E

### Descrição técnica

Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Aplicação principal	S
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	25 - 70 m/min
Tipo	PR015S
Quebra-aparas	SX
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço $f$	0,15 - 0,45 mm/U
Revestimento	Megacoat Hard
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMM 1204XR

Número de trocas/cortes	4
Calço	259031 15
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear