

3M

Dados do pedido

Número do pedido	083374 DP100PLUS
GTIN	638060089767
Classe de artigo	08M

Descrição

Modelo:

Cola bicomponente resistente e elástica para processamento rápido e fácil para ligações permanentemente firmes. Endurece à temperatura ambiente.

Utilização:

Utilizar a pistola de dosagem manual n.º 083373 tam. PISTOLE em combinação com o pistão de avanço n.º 083375 tam. KOLBEN3 e os tubos de mistura n.º 083383 tam. MIXER.

Descrição técnica

Fixação natural após	20 min
Validade a partir da data de produção	20 Monatmês
Temperatura de armazenamento	16 - 25 °C
Quantidade de enchimento	50 g
Temperatura da área de aplicação	-55 - 80 °C
Resistência à tração e ao cisalhamento	7 N/mm ²
Densidade	1,15 g/cm ³

Base química	Resina epóxi
Marcação de substância perigosa	GHS09: Ambiente
Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
Resistência funcional após	2880 min
Cor	transparente
Viscosidade dinâmica	19000 mPas
Designação do fabricante	DP100 PLUS
Forma	líquido
indicado para material	Alumínio
indicado para material	Aço
indicado para material	Plástico
indicado para material	Vidro
indicado para material	Madeira
resistente a choques e vibrações	não
Resistência a sobreposição	24 N/mm ²
Tipo de produto	Cola de dois componentes