

Pastilha de corte reversível por torneamento VCGW 160412 FN, MKD, Modelo das arestas de corte: NK



Dados do pedido

Número do pedido	266004 NK
GTIN	4062406096335
Classe de artigo	21L

Descrição

Versão:

MKD – Diamante monocristalino, arestas de corte cortadas a laser. Chanfradura para metais não ferrosos de apara curta.

Utilização:

Para processamento ultrafino para as melhores superfícies.

Recomendação:

Para obter resultados otimizados, utilize o sistema GARANT Master Eco. Em alternativa, é possível utilizar todos os suportes de aperto e barras de mandrilar ISO adequados.

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,01 - 0,2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 1000 m/min
Óleo de corte	MKD
Avanço f	0,005 - 0,08 mm/U

Modelo das arestas de corte	NK
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo	MKD
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCGW 160412 FN
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	MKD
Possibilidade de reafiamiento	sim
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar