

## Pastilha de corte reversível por torneamento VCGW 160408 FN, MKD, Modelo das arestas de corte: NK



### Dados do pedido

Número do pedido	266000 NK
GTIN	4062406096304
Classe de artigo	21L

### Descrição

**Versão:**

**MKD** – Diamante monocristalino, arestas de corte cortadas a laser. Chanfradura para metais não ferrosos de apara curta.

**Utilização:**

Para processamento ultrafino para as melhores superfícies.

**Recomendação:**

Para obter resultados otimizados, utilize o sistema GARANT Master Eco. Em alternativa, é possível utilizar todos os suportes de aperto e barras de mandrilar ISO adequados.

### Descrição técnica

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 1000 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo	MKD
Modelo das arestas de corte	NK

Avanço f	0,005 - 0,08 mm/U
Óleo de corte	MKD
Condição de corte	contínuo
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCGW 160408 FN
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	MKD
Possibilidade de reafiamiento	sim
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear