

**Rebarbadora de MDI 60°, sem revestimento, Ø h6 DC: 12****Dados do pedido**

Número do pedido	208141 12
GTIN	4045197199843
Classe de artigo	12X

**Descrição****Versão:**Tolerância: **Medida S = ±0,1 mm, ângulo da ponta ±10 minutos de ângulo.****Utilização:**Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.**Descrição técnica**

Número de dentes Z	4
Avanço $f_z$ em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Medida S	11,9 mm
Ø das lâminas $D_c$	12 mm
Ø haste $D_s$	12 mm
Comprimento total L	74 mm
Haste	DIN 6535 HB com h6
Ângulo do chanfro de canto	60 grau
Fresagem de chanfros	30 grau
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N

Tolerância de Ø nominal	h6
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cônico	60 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Rebarbadora

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		