

**Garant****Pastilha de corte reversível por torneamento VCGW 160404 FN, MKD****Dados do pedido**

Número do pedido	265996 NL
GTIN	4062406096250
Classe de artigo	21L

**Descrição****Versão:**

**MKD** – Diamante monocristalino, arestas de corte cortadas a laser. Chanfradura para metais não ferrosos de apara comprida.

**Utilização:**

Para processamento ultrafino para as melhores superfícies.

**Recomendação:**

Para obter resultados otimizados, utilize o sistema GARANT Master Eco. Em alternativa, é possível utilizar todos os suportes de aperto e barras de mandrilar ISO adequados.

**Descrição técnica**

Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Material de corte	MKD
Modelo das arestas de corte	NL
Profundidade de corte $a_p$	0,01 - 0,2 mm

Tipo	MKD
Avanço f	0,005 - 0,1 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 1600 m/min
#Raio do canto	0,4 mm
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCGW 160404 FN
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	MKD
Possibilidade de reafiamiento	sim
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar