

**Fresa com encabadouro, sem revestimento, Ø k10 DC: 6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	191620 6
GTIN	4045197103994
Classe de artigo	11W

**Descrição****Modelo:**

Fresa de múltiplas arestas de corte. Livre na parte frontal ao centro.

**Vantagem:**

Particularmente adequada para trabalhar em locais profundos ou de difícil acesso ou para fresagem de grandes secções numa só operação.

**Descrição técnica**

Número de dentes Z	5
Ø das lâminas $D_c$	6 mm
Avanço $f_z$ para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Ø haste $D_s$	6 mm
Comprimento total L	100 mm
Comprimento da lâmina $L_c$	56 mm
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Haste	DIN 1835 B com h6
Tolerância de Ø nominal	k10
Ângulo espiral	30 grau
Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS Co 8

Tipo	N
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		