

Fresa de acabamento com rosca, para pastilhas de corte reversíveis CPHX, Ø D/número de arestas de corte Z: 35/4mm



Dados do pedido

Número do pedido	212538 35/4
GTIN	4062406098780
Classe de artigo	210

Descrição

Versão:

Fresas de acabamento de precisão para **trabalhos de semiacabamento e acabamento extremamente eficientes**. Devido a uma geometria Wiper revista, adequada para **excelentes superfícies** em termos de **qualidade de retificação**. **É possível poupar imenso tempo** devido a um **grande salto de linha** e **grande avanço dos dentes**.

Utilização:

Ferramenta típica na construção de matrizes e moldes.

Nota:

Chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	3 mm
Rosca de alojamento M	M16
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø das lâminas D _c	35 mm
Ø D ₂	29 mm
Comprimento total L _{tot.}	42 mm
Refrigeração interior	sim

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Número de arestas de corte Z	4
Pastilha de corte reversível adequada	CPHX 09T3..
Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Divisão das lâminas	desigual
Estratégia de maquinagem	HPC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia