

Ficha de dados

Garant

Cone porta-fresas combinado Forma ADB, BT 40 A = 100, Ø do mandril d₁: 16



Dados do pedido

Número do pedido	302905 16
GTIN	4062406100438
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

Haste do cone, pino de montagem e superfície de contacto retificada no colar.

Todas as hastes torneadas (funcionamento suave). Qualidade de balanceamento G2,5/25 000 rpm. Forma ADB.

Utilização:

Com mola de ajuste para fresas com ranhura longitudinal, p. ex. DIN 841.

Com anel arrastador para fresas com ranhura transversal, DIN 1880 e cabeças de fresagem DIN 1830.

Material fornecido:

Inclui mola de ajuste, anel arrastador e parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802. Chave especial n.º 309840.

Nota:

A refrigeração interna só é possível com o parafuso de aperto adequado n.º 309861.

Descrição técnica

Ø exterior D	32 mm
Ø do mandril d ₁	16 mm
Anel arrastador sobressalente n.º 309870	16
Projeção medida A	100 mm
chave especial adequada n.º 309840	16

Ficha de dados

Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º
309860/309861

16

Ø de fixação D ₁	16 mm
Alojamento	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339
Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de encaixe para fresa

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/302905-16>