

Encaixe de cabeça de fresagem Forma A, BT 30 curto, Ø do mandril d1: 16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	303007 16
GTIN	4062406101169
Classe de artigo	32A

Descrição**Versão:**

Haste do cone, pino de montagem e superfície de contacto retificada no colar.
Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G6,3/18 000 rpm. Forma A.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802. Chave especial n.º 309840.

Descrição técnica

Ø do mandril d ₁	16 mm
Ø exterior D	38 mm
Projeção medida A	35 mm
chave especial adequada n.º 309840	16
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	16
Ø de fixação D ₁	16 mm
Alojamento	BT 30 curto
Norma	DIN 6357
Norma de alojamento	JIS B6339

Norma de alojamento	ISO 7388-2
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 18000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem