

Garant**Cabeça de ferramentas sincronizadas para ER25, Ø da haste da broca de roscar d2: 9mm****Dados do pedido**

Número do pedido	338185 9
GTIN	4062406103613
Classe de artigo	31P

Descrição**Modelo:**

- Perfuração ou laminação de roscas em máquinas com fusos síncronos.
- Compensação de comprimento mínimo: +0,5mm / -0,2 mm.
- Compensação de erros de sincronização, melhorando assim a qualidade da rosca e aumentando significativamente a vida útil.
- Para alojamentos para pinças de aperto e ferramentas acionadas de conforme ISO 15488 (DIN 6499).
- Adequado para fios do lado esquerdo e direito.

Modelo texto publicitário:

- Compensação de comprimento mínimo: +0,5mm / -0,2 mm.
- Compensação de erros de sincronização, melhorando assim a qualidade da rosca e aumentando significativamente a vida útil.

Indicado para:

Alojamentos sincronizados ER n.º 338180.

Descrição técnica

Projeção L ₁	40 mm
Quadrado da haste	7 mm
para Ø da haste do macho de roscar d ₂ DIN 374/376	M12
para Ø da haste do macho de roscar d ₂ DIN 371	M9

Ø D ₂	19 mm
Refrigeração interior	sim, com 50 bar máx.
Tipo de produto	Adaptador da perfuração de roscar