

XDLW 070308 TN, KU7710, Tipo: GGG**Dados do pedido**

Número do pedido	212941 GGG
GTIN	4045197720566
Classe de artigo	21H

Descrição**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

Apertar o parafuso de aperto n.º 219810 com um máximo de 1,5 Nm!

Descrição técnica

Tipo	GGG
Código ISO da pastilha de corte reversível	XDLW 070308 TN
Raio de programação com $a_{p \text{ máx}}$	1,58 mm
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	KU7710
Óleo de corte	Cerâmica
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$	0,6 mm
Avanço f_z por dente	0,36 mm
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		